

**Käsinepari HyFlex® 11-816, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 094356 8 |
| GTIN | 10076490450004 |
| Tuoteluokka | 04P |

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-816. Erittäin ohut ja kestävä käsine, **neulatiheys 18. Pitempi käyttöikä ja hankauksenkesto** FORTIX™ Abrasion Resistance Technology -vaahtopinnoitteen ansiosta. **Ei liuotteita eikä haitallisia aineita**, sertifioitu Öko-Tex-standardin mukaisesti. Soveltuu erityisesti kevyisiin asennustöihin, jossa suuri tarkkuus on tärkeää, sähkömoottoreiden, ilmastointilaitteiden, kaapelinippujen loppuasennukseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|--------------------|
| Käsineen koko | 8 |
| Sarja | HyFlex® |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 |
| Sisältö | 12 |
| Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää |
| Käsineiden ominaisuudet | lateksiton |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonია |
| EN 388 | 4121A |
| Rungon materiaali | Nailon Spandex |
| Pinnoitus | Nitriilivahto |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli |
| Käyttöalue | Tarkkuus |
| Pituus | 219 mm |
| Väri | musta / sininen |
| Paino | 20,4 g |
| Neulosteknologia | 18G |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Materiaali | Nitriilivahto |
| Viiltosuojaluokka | A |
| Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |