

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-816, Käsineen koko: 9****Tilastiedot**

Tilausnumero	094356 9
GTIN	10076490450011
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-816. Erittäin ohut ja kestävä käsine, **neulatiheys 18. Pitempi käyttöikä ja hankauksenkesto** FORTIX™ Abrasion Resistance Technology -vaahtopinnoitteen ansiosta. **Ei liuotteita eikä haitallisia aineita**, sertifioitu Öko-Tex-standardin mukaisesti. Soveltuu erityisesti kevyisiin asennustöihin, jossa suuri tarkkuus on tärkeää, sähkömoottoreiden, ilmastointilaitteiden, kaapelinippujen loppuasennukseen.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Sarja	HyFlex®
Käsineen koko	9
Käsinytppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
EN 388	4121A
Rungon materiaali	Nailon Spandex
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	219 mm
Väri	musta / sininen
Paino	20,4 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitriilivahto
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet