

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-816, Käsineen koko: 11****Tilastiedot**

Tilausnumero	094356 11
GTIN	10076490450035
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-816. Erittäin ohut ja kestävä käsine, **neulatiheys 18. Pitempi käyttöikä ja hankauksenkesto** FORTIX™ Abrasion Resistance Technology -vaahtopinnoitteen ansiosta. **Ei liuotteita eikä haitallisia aineita**, sertifioitu Öko-Tex-standardin mukaisesti. Soveltuu erityisesti kevyisiin asennustöihin, jossa suuri tarkkuus on tärkeää, sähkömoottoreiden, ilmastointilaitteiden, kaapelinippujen loppuasennukseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
Sarja	HyFlex®
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Monikäyttökäsineet

Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
EN 388	4121A
Rungon materiaali	Nailon Spandex
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	219 mm
Väri	musta / sininen
Paino	20,4 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitriilivahto
Viiltosuojaluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet