

**Kaksoisräikkälenkkiavain, Avainkoot: 19X22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614843 19X22
GTIN	4045197973344
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Vääntösuunta vaihdettavissa, myös keskiasento. Päissä eri avainkoot, jyrkästi taivutettu. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₁	19 mm
suurin lenkin Ø D2	48 mm
Avainkoko ₂	22 mm
suurin lenkin Ø D1	35 mm
Kokonaispituus L	300 mm
suurin lenkin korkeus h ₂	30 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
suurin lenkin korkeus h ₁	24 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Rengas taivutettu	kyllä
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain