

**Kaksoisräikkälenkkiavain, Avainkoot: 24X27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	614843 24X27
GTIN	4045197973368
Tuoteluokka	62A

Kuvaus**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus. Vääntösuunta vaihdettavissa, myös keskiasento. Päissä eri avainkoot, jyrkästi taivutettu. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Kokonaispituus L	330 mm
Avainkoko ₂	27 mm
suurin lenkin korkeus h ₁	30 mm
suurin lenkin Ø D2	60 mm
suurin lenkin Ø D1	48 mm
Avainkoko ₁	24 mm
suurin lenkin korkeus h ₂	34 mm
Hammasluku	72
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	mattakromattu
Rengas taivutettu	kyllä
Räikkä, suuntaa vaihtava	ei
Tuotetyyppi	Ruuviavain