




Hiomalaikka CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Tyyppi: D852



Tilaustiedot

Tilausnumero	566368 D852
GTIN	4007220068380
Tuoteluokka	55K

Kuvaus

Malli:

Hiomalaikka **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, pinnoitettu kokonaan galvaanisesti sidotulla timantilla.

Käyttö:

Erittäin kovien materiaalien, kuten titaanin, nikkeli-pohjaisten seosten, valosten, kovametallin, keramiikan ja kuituyhdisteaineiden työstöön. Pintojen ja reunojen työstöön, hitsausseamien jälkityöstöön ja purseenpoistoon. Mukana kiinnitys-laippasarja nro 566365.

suurin sallittu kehänopeus: 40 m/s

Porauksen Ø: 22,23 mm

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Hioma-aineen lyhenne	D
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
suositeltu hiontakulma	5-15 astetta

suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		