



## Hiomalaikka CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, Ø 125 mm, Tyyppi: D427



### Tilaustiedot

Tilausnumero	566368 D427
GTIN	4007220068359
Tuoteluokka	55K

### Kuvaus

#### Malli:

Hiomalaikka **CC-GRIND-SOLID DIAMOND**, pinnoitettu kokonaan galvaanisesti sidotulla timantilla.

#### Käyttö:

Erittäin kovien materiaalien, kuten titaanin, nikkeli-pohjaisten seosten, valosten, kovametallin, keramiikan ja kuituyhdisteaineiden työstöön. Pintojen ja reunojen työstöön, hitsausseamien jälkityöstöön ja purseenpoistoon. Mukana kiinnityslaippasarja nro 566365.

suurin sallittu kehänopeus: 40 m/s

Porauksen Ø: 22,23 mm

### Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	125 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Hioma-aineen lyhenne	D
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm

suositeltu hiontakulma	5-15 astetta
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kuiva	soveltuu		