



Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: M18ONEFF12



Tilaustiedot

Tilausnumero	074010 M18ONEFF12
GTIN	4058546028992
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas. Tukeva **metallinen vaihteistokotelo** ja ergonominen **kahva, jossa on pehmustettu pinta**. Akun lataustilan näyttö, työskentelyalueen LED-valaistus. Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus. **REDLINK PLUS™ elektroniikka** – ainutlaatuista tehonhallintaa:

- **Järjestelmäviestintä moottori – akku.**
 - **Ylikuormitus suojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.**
- Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.
- **Pienikokoinen.**
 - **Taso 4 optimaalinen sekoitus tehoa ja tarkkuutta ruuvien irrotuksessa.**
 - **Tehokas 1356 Nm vääntömomentti.**
 - **1/2 tuuman lukitusrengaskiinnitys.**
 - **ONE KEY™ -sovellus työkaluasetustan yksilöintiin.**
 - **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security mahdollistaa muun muassa laitteen viimeisen kohdan näytön.**

Kuvaus mainosteksti:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas.

- **Pienikokoinen.**
- **Taso 4 optimaalinen sekoitus tehoa ja tarkkuutta ruuvien irrotuksessa.**

Etu:

DRIVE CONTROL™.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × litiumioniakku, latauslaite, HD-Box ja vyöpidike.

Huomautus:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073808.

Tekninen kuvaus

Iskutiheys 4. taso	0 - 2100 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Iskutiheys 1 Porras	0 - 950 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Suurin vääntömomentti 2 Porras	400 Nm
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
suurin vääntömomentti 3 porras	1356 Nm
suurin vääntömomentti 4. taso	1356 Nm
Paino	3,3 kg
Iskutiheys 3 porras	0 - 2100 min ⁻¹
Akkukapasiteetti	5 Ah
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
suurin vääntömomentti 1 porras	130 Nm
Iskutiheys 2 porras	0 - 1750 min ⁻¹
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M33
Valmistajamerkintä	M18ONEFHIWF12-502X
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Sovellusliitäntä	OneKey
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2

Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Iskuruuvain

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18