



Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: M18ONEFF34



Tilaustiedot

Tilausnumero	074010 M18ONEFF34
GTIN	4058546029029
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas. Tukeva **metallinen vaihteistokotelo** ja ergonominen **kahva, jossa on pehmustettu pinta**. Akun lataustilan näyttö, työskentelyalueen LED-valaistus. Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus. **REDLINK PLUS™ elektroniikka** – ainutlaatuista tehonhallintaa:

- **Järjestelmäviestintä moottori – akku.**
 - **Ylikuormitus suojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.**
- Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä. Akkukäyttöinen iskuruuvain tuottaa jopa 1627 Nm:n kiristysmomentin ja korvaa kaapeli- ja paineilmakäyttöiset laitteet. Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä.
- **Pienikokoinen.**
 - **Taso 4 optimaalinen sekoitus tehoa ja tarkkuutta ruuvien irrotuksessa.**
 - **Tehokas 1627 Nm vääntömomentti.**
 - **3/4 tuuman lukitusrengaskiinnitys.**
 - **ONE KEY™ -sovellus työkaluasetustan yksilöintiin.**
 - **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security mahdollistaa muun muassa laitteen viimeisen kohdan näytön.**

Kuvaus mainosteksti:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas.

Etu:

DRIVE CONTROL™ .

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × litiumioniakku, latauslaite, HD-Box ja vyöpidike.

Huomautus:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073808.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	5 Ah
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Iskutiheys 2 porras	0 - 1850 min ⁻¹
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
suurin vääntömomentti 3 porras	1627 Nm
suurin vääntömomentti 4. taso	1627 Nm
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
suurin vääntömomentti 1 porras	250 Nm
ruuvien enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M33
Valmistajamerkintä	M18ONEFHIWF34-502X
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Paino	3,2 kg
Iskutiheys 3 porras	0 - 2400 min ⁻¹
Iskutiheys 4. taso	0 - 2400 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Iskutiheys 1 Porras	0 - 850 min ⁻¹
Suurin vääntömomentti 2 Porras	500 Nm
Työkalunpitimen mitta	3/4 tuuma
Sovellusliitäntä	OneKey
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litiumioni

Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Iskuruuvain

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppi MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC