

**Tarrahiomalaikka Cubitron™II 947A, Ø 115 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567520 40
GTIN	4054596380943
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Tarrahiomalaikat, joissa on tarkkuusmuotoiltu **Cubitron™II** -keramiikkarae (itseteroittuva) ja vahva X-kudos. **Hyvä hiontateho** ja **pitkä kestoikä**.

Laikan kääntopuoli on peitetty veluurisilmukoilla ja on yhdistettynä **tarralaikan alustaan**, esim. nro **567760**, **itsekiinnittyvä**. Nopeaan laikan vaihtoon.

Kuvaus mainosteksti:

Tarrahiomalaikat, joissa on tarkkuusmuotoiltu **Cubitron™II** -keramiikkarae (itseteroittuva) ja vahva X-kudos. **Hyvä hiontateho** ja **pitkä kestoikä**.

Käyttö:

Kulmahiomakoneisiin tai epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta (pölynpoisto ei mahdollista). Suurin kehänopeus **40 m/s**.

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten **jaloteräs**, **nikkeliseokset**, **kromi**, **titaani**.

Huomautus:

Sopiva käsihiomatuki tarrahiomalaikoille, katso nro 567857 koko 125 ja koko 150. Hiomahuopa-tarralaikat, katso nro 566902 – 566950. Pienhiontajärjestelmä Ø 50 mm ja Ø 75 mm, katso alkaen numerosta 554005.

Tekninen kuvaus

Hioma-aineen alusta	Kangasalusta
Rakeisuus	40
Kiekon Ø	115 mm
Sarja	Cubitron™II
Hioma-aine	Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 115 mm
Käyttökone	Kulmahiomakone; epäkeskohiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
kuiva	soveltuu		