

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-528, Käsineen koko: 8****Tilastiedot**

Tilausnumero	094487 8
GTIN	10076490448568
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-528. Kevyt ja iholle miellyttävä viiltosuojakäsine, INTERCEPT™-lanka **neuletiheys 18** hyvää sormien liikkuvuutta ja sormituntumaa varten tartuttaessa pieniin - myös kevyesti öljyisiin - osiin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi

Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
Neulosteknologia	18G
EN 388	3X32B
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	Nitril
Materiaali	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Väri	musta / sininen
Paino	26,4 g
Pituus	230 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet