

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-541, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094563 8
GTIN	10076490458598
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-541. Erittäin kevyt käsine, neuletiheys 18, tehokas viiltosuojaja (luokka D normin EN 388:2016 mukaisesti) yhdistetyn INTERCEPT™- ja KEVLAR®-langan ansiosta. Ohut mutta silti luja nitrilivaahtopinta. Soveltuu erinomaisesti pienten teräväreunaisten metalliosien asennukseen.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Viiltosuojaluokka: D

Väri: musta / harmaa

silikoniton: kyllä

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	8
silikoniton	kyllä
Suojausluokka	Luokka II

Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Neulosteknologia	18G
Pesu	Kirjopesu 40 °C:ssa
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	INTERCEPT™; Kevlar
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Materiaali	Nitriilivaaho
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Paino	24 g
Pituus	196 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	D
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet