

Ansell
Käsinepari HyFlex® 11-738, Käsineen koko: 10

Tilaustiedot

Tilausnumero	094567 10
GTIN	10076490448971
Tuoteluokka	04P

Kuvaus
Malli:

HyFlex® 11-738. FORTIX™-teknologia pidentää vahvistetun peukalohangan ansiosta viiltosuojakäsineen käyttöikä. Vesipohjainen PU- ja nitrilipinnoite soveltuu hyvän tarttuvuutensa ansiosta erityisen hyvin tasolasin ja muiden teräväreunaisten - myös kevyesti öljyisten - osien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Leikkaussuojakäsineet
EN 388:2016	4X42C
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	PU, nitrili
Käyttöalue	Allround
Väri	musta / harmaa
Viiltosuojaluokka	C
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet