

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-542, Käsineen koko: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094568 11
GTIN	10076490449596
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-542. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Käsine, jossa on erittäin korkea F-luokan viiltosuojaus. Erityisen kevyt rakenne takaa mainion käyttömukavuuden ja sormien hyvän liikkuvuuden. Selkäpuoli on hengittävä, ja liiankestävä nitrilipinnoite mahdollistaa kuumien esineiden käsittelyn 100 °C:seen asti.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	11
silikoniton	kyllä
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Sisältö	1

Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Neulosteknologia	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	Nitril
Materiaali	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Standardi	EN 407
Paino	30,9 g
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Pituus	213 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet