

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-542, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094568 8
GTIN	10076490449565
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-542. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Käsine, jossa on erittäin korkea F-luokan viiltosuojaus. Erityisen kevyt rakenne takaa mainion käyttömukavuuden ja sormien hyvän liikkuvuuden. Selkäpuoli on hengittävä, ja liiankestävä nitrilipinnoite mahdollistaa kuumien esineiden käsittelyn 100 °C:seen asti.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

silikoniton	kyllä
Käsineen koko	8
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Sisältö	12

Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Neulosteknologia	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	Nitril
Materiaali	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Standardi	EN 407
Paino	30,9 g
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Pituus	213 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet