

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-542, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094568 10
GTIN	10076490449589
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-542. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuojaus, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Käsine, jossa on erittäin korkea F-luokan viiltosuojaus. Erityisen kevyt rakenne takaa mainion käyttömukavuuden ja sormien hyvän liikkuvuuden. Selkäpuoli on hengittävä, ja liiankestävä nitrilipinnoite mahdollistaa kuumien esineiden käsittelyn 100 °C:seen asti.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	10
silikoniton	kyllä
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojaluokka	Luokka II
Sisältö	12

Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	Soveltuu kosketusnäytöille
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Neulosteknologia	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Rungon materiaali	INTERCEPT™
Pinnoitus	Nitril
Materiaali	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Standardi	EN 407
Paino	30,9 g
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Pituus	213 mm
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Viiltosuojaluokka	F
Tuotetyyppi	Leikkaussuojakäsineet