



Liuskahiomarulla M14 Huopa, aaltomainen, Ø 100×50 mm, Rakeistus- vertailu: 180



Tilaustiedot

Tilausnumero	566375 180
GTIN	4045197973115
Tuoteluokka	52M

Kuvaus

Malli:

Sininmuotoinen hiomahuopa normaalikorundilla (A) ilman leikattuja reunoja.

Käyttö:

Tasalaatuiseen **mattaukseen** ja **kiillotukseen**.

Tekninen kuvaus

Suositteltu kierrosluku	2800 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	6000 min ⁻¹
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Kierre	M14
Tuotenimen määrite	Ø 100×50 mm
optimoitu materiaalille	teräs

optimoitu materiaalille	INOX
suurin sallittu kehänopeus	30 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomarulla, tekstiili, uritettu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Kovametalli	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		