



## Tarrahiomalaikka (CER)Hookit 775L Kerrottu rei'itys, Ø 125 mm, Rakeisuus: 320



### Tilaustiedot

Tilausnumero	567791 320
GTIN	50076308470819
Tuoteluokka	53M

### Kuvaus

#### Malli:

**Luja kalvoalusta.** Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen.

#### Etu:

- **Tasaisempi hiomatulos erinomaisen rakeentuennan ansiosta.**
- **Parannettu repäisyjujuus kuormitettaessa reunoja.**

#### Käyttö:

Sopii kuivaan ja märkään työstöön puu-, maali-, metalli- ja muovipinnoille  
Tarkkuushiomarae **Cubitron™ II** soveltuu suurille pinnoille (levyjen työstö) **nopean materiaalinpoiston** ja **tasaisen pinnan viimeistelyn** ansiosta.

### Tekninen kuvaus

Sarja	775L
Hioma-aine	Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		