

Honeywell**Käsinepari Diamond Black Skin B, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094498 8
GTIN	3603835657219
Tuoteluokka	09A

Kuvaus**Malli:**

Diamond Black Skin B. Viiltosuojakäsineessä on nitrilivaahtopinnoite ja erityinen viimeistely sormien hyvää tarttuvuutta ja parasta mahdollista liikkuvuutta varten, minimaalinen väsymisvaikutus. **Neuletiheyden 18 neulosteknologia.** Ihanteelliset työskentelyyn kevyesti öljyisissä ympäristöissä.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B
silikoniton: kyllä

Tekninen kuvaus

silikoniton	kyllä
Käsineen koko	8
Suojausluokka	Luokka II
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Neulosteknologia	18G
EN 388:2016	4X42B
Rungon materiaali	Dyneema®
Pinnoitus	Nitriilivahto
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyppi	Leikkaussuojakäsineet