

**Honeywell****Käsinepari Diamond Black Skin B, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094498 10
GTIN	3603835657233
Tuoteluokka	09A

**Kuvaus****Malli:**

Diamond Black Skin B. Viiltosuojakäsineessä on nitrilivaahtopinnoite ja erityinen viimeistely sormien hyvää tarttuvuutta ja parasta mahdollista liikkuvuutta varten, minimaalinen väsymisvaikutus. **Neuletiheyden 18 neulosteknologia.** Ihanteelliset työskentelyyn kevyesti öljyisissä ympäristöissä.

**Standardi:**

EN 388; EN 420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B  
silikoniton: kyllä

## Tekninen kuvaus

silikoniton	kyllä
Käsineen koko	10
Käsintyyppi	Leikkaussuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Neulosteknologia	18G
EN 388:2016	4X42B
Rungon materiaali	Dyneema®
Pinnoitus	Nitriilivaaho
Käyttöalue	Allround
Väri	musta
Viiltosuojaluokka	B
Tuotetyppi	Leikkaussuojakäsineet