

Honeywell**Käsinepari Diamond Black Skin B, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094498 7 |
| GTIN | 3603835656663 |
| Tuoteluokka | 09A |

Kuvaus**Malli:**

Diamond Black Skin B. Viiltosuojakäsineessä on nitrilivaahtopinnoite ja erityinen viimeistely sormien hyvää tarttuvuutta ja parasta mahdollista liikkuvuutta varten, minimaalinen väsymisvaikutus. **Neuletiheyden 18 neulosteknologia.** Ihanteelliset työskentelyyn kevyesti öljyisissä ympäristöissä.

Standardi:

EN 388; EN 420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Propriété des gants: Sans silicone

Kesztyű tulajdonságai: Szilikonmentes

Caratteristiche guanti: Privi di silicone

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B

EN 388:2016: 4X42B
silikoniton: kyllä

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Käsineen koko | 7 |
| silikoniton | kyllä |
| Käsintyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia |
| Neulosteknologia | 18G |
| EN 388:2016 | 4X42B |
| Rungon materiaali | Dyneema® |
| Pinnoitus | Nitriilivaaho |
| Käyttöalue | Allround |
| Väri | musta |
| Viiltosuojaluokka | B |
| Tuotetyppi | Leikkaussuojakäsineet |