



## Optinen nollapistesäädin, Tyyppi: 60M



### Tilaustiedot

Tilausnumero	359081 60M
GTIN	4045197973535
Tuoteluokka	32B

### Kuvaus

#### Malli:

Karkaistua erikoisterästä.

#### Toiminto:

- Siirrä pyörimätön työkalu kosketuspinnalle. Kun LED palaa, viitemitta 60 mm ( $\pm 0,01$ ) on saavutettu. Joustoliike on noin 2 mm.
- Koko 60M on magneettinen, käytettäväksi vaakasuunnassa.

#### Käyttö:

Työkalujen säätö nolnaan ja koneenkaran viitepisteen määrittäminen.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää tarkastustodistuksen ja käyttöohjeen.

Sisältää erikoispariston nro 081560, koko 357.

#### Huomautus:

Soveltuu vain sähköä johtaville työkappaleille. Ei vesitiivis.

### Tekninen kuvaus

Korkeus a	60 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Jalan leveys b	31 mm
Malli	Magneettinen
Pään leveys c	18 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Tuotetyyppi	Nollasäätölaite

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
---	------------