

Hartig**Kaarimikrometri, Mittausalue: 25-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420542 25-50
GTIN	4250099600216
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuusläpätyt, kovametalliset mittauspinnat. Karkaistu, hiottu mittauskara. Tarkkuus suurempi kuin DIN 863. Kiinnitys lukitsimella. Esiinvedetty tuntoräikkä ja eristetty käsisuojuus. Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti laaduntarkastukseen 5 µm:n tarkkuudella varustetun suoraan luettavan näytön ansiosta.

Tekninen kuvaus

Karan Ø	8 mm
Mittausalue	25 - 50 mm
Lukema	0,005 mm
virheraja	1,5 µm
Mittarummun Ø	25 mm
Karan rakenne	karkaistu, hiottu
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Kalibrointi	B1
Standardi	Tehdasnormi

Tuntoräikkä	kyllä
Eristetty käsisuojus	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022000 100