

**Kaarimikrometri, Mittausalue: 50-75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tarkka kaarimikrometri, jossa on **hienoläpätyt ja kovametallivahvisteiset mittauspinnat**. Karkaistu, hiottu mittauskara. Lukitus puristuskiinnityksellä. Edessä oleva tuntoräikkä ja eristetty käsisuojaus. Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Käyttö:

Soveltuu erityisesti laaduntarkastukseen 5 µm:n tarkkuudella varustetun suoraan luettavan näytön ansiosta.

Tekninen kuvaus

Mittarummun Ø	25 mm
Kalibrointi	B1
Karan rakenne	karkaistu, hiottu
Karan Ø	8 mm
Lukema	0,005 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Standardi	ISO 3611
Mittapoikkeama E MPE	±1 µm

Tuntoräikkä	kyllä
Eristetty käsisuojus	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/420542-50-75>