

Hartig

**Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat Ø 25 mm, Mittausalue:
25-50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Mittauskiekko, karkaistua terästä, tasainen malli **ilman syvennystä**. Karkaistu, hiottu mittauskara. Suurempi tarkkuus kuin **DIN 863**. Lukitus kiinnityslaitteella. Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Käyttö:

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,6 alkaen.

Tekninen kuvaus

Luentaosien malli	kaiverrettu, musta
Karan rakenne	karkaistu, hiottu
Kalibrointi	B1
Kiinnitys	kiinnittimen avulla
Mittarummun Ø	24 mm
Lukema	0,01 mm
Karan Ø	8 mm
Mittarummun asteikko	1/100 mm
Mittausalue	25 - 50 mm

Säätöosien rakenne	Eristetty käsisuojaus
virheraja	4 µm
Standardi	Tehdasnormi
Tuntoräikkä	kyllä
Mittauskiekko	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022000 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
----------------------------------	-----------