

Hartig

**Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat Ø 25 mm, Mittausalue:  
50-75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	422990 50-75
GTIN	4250099616378
Tuoteluokka	46P

**Kuvaus****Malli:**

Mittauskiekko, karkaistua terästä, tasainen malli **ilman syvennyistä**. Karkaistu, hiottu mittauskara. Suurempi tarkkuus kuin **DIN 863**. Lukitus kiinnityslaitteella. Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

**Käyttö:**

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,6 alkaen.

**Tekninen kuvaus**

Lukema	0,01 mm
Mittarummun asteikko	1/100 mm
Kiinnitys	kiinnittimen avulla
Säätöosien rakenne	Eristetty käsisuojaus
Karan rakenne	karkaistu, hiottu
Karan Ø	8 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Luentaosien malli	kaiverrettu, musta
Kalibrointi	B1

Mittarummun Ø	24 mm
virheraja	5 µm
Standardi	Tehdasnormi
Tuntoräikkä	kyllä
Mittauskiekko	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

### Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022000 100

### Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------