

Hartig

Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat Ø 25 mm, Mittausalue: 0-25mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	422990 0-25
GTIN	4250099616354
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Mittauskiekko, karkaistua terästä, tasainen malli **ilman syvennystä**. Karkaistu, hiottu mittauskara. Suurempi tarkkuus kuin **DIN 863**. Lukitus kiinnityslaitteella. Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Käyttö:

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,6 alkaen.

Tekninen kuvaus

Mittarummun asteikko	1/100 mm
Kalibrointi	B1
Karan rakenne	karkaistu, hiottu
Karan Ø	8 mm
Lukema	0,01 mm
Mittarummun Ø	24 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Luentaosien malli	kaiverrettu, musta
Kiinnitys	kiinnittimen avulla
Säätöosien rakenne	Eristetty käsisuojaus

virheraja	4 µm
Standardi	Tehdasnormi
Tuntoräikkä	kyllä
Mittauskiekko	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100
KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25