

Hartig

**Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat Ø 30 mm, Mittausalue:
100-125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Mittauskiekko, karkaistua terästä, tasainen malli **ilman syvennyistä**. Karkaistu, hiottu mittauskara. Suurempi tarkkuus kuin **DIN 863**. Lukitus kiinnityslaitteella. Tuntoräikkä ja eristetty kädensija. Siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

Käyttö:

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,6 alkaen.

Tekninen kuvaus

Mittarummun Ø	24 mm
Karan Ø	8 mm
Karan rakenne	karkaistu, hiottu
Luentaosien malli	kaiverrettu, musta
Säätöosien rakenne	Eristetty käsisuojaus
Mittausalue	100 - 125 mm
Kalibrointi	B1
Kiinnitys	kiinnittimen avulla
Mittarummun asteikko	1/100 mm

Lukema	0,01 mm
virheraja	6 µm
Standardi	Tehdasnormi
Tuntoräikkä	kyllä
Mittauskiekko	kyllä
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 200 mm	022000 200
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 200 mm	022010 200

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 100 mm	421100 100
-----------------------------------	------------