



## Kuumuussuojakäsinepari, Käsineen koko: UNI



### Tilaustiedot

Tilausnumero	094654 UNI
GTIN	4030971042651
Tuoteluokka	06C

### Kuvaus

#### Malli:

Kuumuussuojakäsine, jonka kämmenpuoli on Sebatan®-nahkaa. Hyvä liikkuvuus ja sormituntuma. Yksikerroksinen puuvillavuori. Sopii metallintyöstöön ja laivanrakennukseen sekä kevyeen hitsaukseen, jossa esiintyy säteilylämpöä.

**Aluminoitu pinta** ja kalvosin.

#### Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

### Tekninen kuvaus

Suojausluokka	Luokka III
Käsinetyyppi	Kuumasuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
EN 388	4244
EN 407	423444
Kosketuskuumuus enint.	250 °C

Säteilylämpö jopa	1000 °C
Rungon materiaali	Preox-Aramid
Väri	ruskea/hopea
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	380 mm
Käyttöalue	Heavy Duty
Kuumuussuoja enint.	250 °C
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Kuumasuojakäsineet