



Kuumuussuojakäsinepari, Käsineen koko: UNI



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 094653 UNI |
| GTIN | 4030971010247 |
| Tuoteluokka | 06C |

Kuvaus

Malli:

Kuumuussuojakäsine aramidikudosta. **Viiltosuojattu ja hankauksenkestävä.** Kätevä käyttää. Soveltuu purseellisten esineiden työstöön ja **hitaustyöhön** sekä metallin työstöön ja säiliöiden rakentamiseen.

Aluminoitu pinta ja kalvosin.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Suojausluokka | Luokka III |
| Käsinetyyppi | Kuumasuojakäsineet |
| Käsineiden ominaisuudet | Liekinkestävyys taso 4 |
| EN 388 | 1542 |
| EN 407 | 423444 |
| Kosketuskuumuus enint. | 250 °C |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Säteilylämpö jopa | 1000 °C |
| Rungon materiaali | Aramidi |
| Väri | keltainen/hopea |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä |
| Pituus | 380 mm |
| Käyttöalue | Heavy Duty |
| Kuumuussuoja enint. | 250 °C |
| Standardi | EN 407 |
| Tuotetyyppi | Kuumasuojakäsineet |