



Kuumuussuojakäsinepari, Käsineen koko: UNI



Tilaustiedot

Tilausnumero	094656 UNI
GTIN	4030971003119
Tuoteluokka	06C

Kuvaus

Malli:

Kuumansuojakäsineet **Preox-aramidikudosta. Varma pito** kämmenpuolen silikonipinnoitteen ansiosta. Hyvät käyttöominaisuudet ja joustavuus. Käytetään työskentelyyn kuumien, tahmeiden esineiden parissa ja kemianteollisuudessa.

Aluminoitu pinta ja kalvosin.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsintyyppi	Kuumasuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso 4
EN 388	4X4XX
EN 407	433444
Kosketuskuumuus enint.	350 °C

Säteilylämpö jopa	1000 °C
Rungon materiaali	Silikoni-lasi
Pinnoitus	Silikoni
Väri	hopea
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	380 mm
Käyttöalue	Heavy Duty
Kuumuussuoja enint.	350 °C
Standardi	EN 407
Tuotetyyppi	Kuumasuojäkäsineet