

ejendals

Kylmyyssuojakäsinepari Tegera® 117, Käsineen koko: 9



Tilaustiedot

Tilausnumero	094821 9
GTIN	7392626010635
Tuoteluokka	04R

Kuvaus

Malli:

Tegera® 117. **Mukava kylmältä suojaava käsine** täyspintaista vuohennahkaa ja nailonia. Kestävä sormien ja peukaloiden **vahvistavien elementtien** ansiosta. Soveltuu **erinomaisen sormituntuman** ansiosta tarkkuuta vaativiin töihin. Tarrakiinnityksellä.

Kuvaus mainosteksti:

Tegera® 117. **Mukava kylmältä suojaava käsine** täyspintaista vuohennahkaa ja nailonia. Kestävä sormien ja peukaloiden **vahvistavien elementtien** ansiosta. Soveltuu **erinomaisen sormituntuman** ansiosta tarkkuuta vaativiin töihin. Tarrakiinnityksellä.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Käyttö mainosteksti:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Huomautus mainosteksti:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Käsineen koko	9
Suojausluokka	Luokka II
Käsinetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet
Käsineiden ominaisuudet	vahvistettu peukalohanka
Käsineiden ominaisuudet	tarrakiinnitys
Sisältö	12
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Käyttöalue	Allround
Käyttöalue	Tarkkuus
Standardi	EN 511
Pituus	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Rungon materiaali	Vuohen pintanahkaa/nailonia
Pinnoitevaihtoehto	ei pinnoitetta
Väri	valkoinen / musta
Tuotetyyppi	Kylmyyssuojakäsineet