

HOLEX**Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: A0820****Tilaustiedot**

Tilausnumero	547250 A0820
GTIN	4045197973887
Tuoteluokka	52D

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **austeniittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	8 mm
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhennimitys	INOX
Kokonaispituus	64 mm
Muodon kuvaus	Lieriö
Hammastustiheysaste	karkea
Pään pituus	19 mm
Sarja	INOX-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		