



## Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: F0820



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547250 F0820
GTIN	4045197973962
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren  $\varnothing$  6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	65 mm
Pään $\varnothing$	8 mm
Hammastustiheysaste	karkea
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Varren $\varnothing$	6 mm
Muodon kuvaus	Pyörökaari
Pään pituus	20 mm
Sarja	INOX-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		