



Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: C0616



Tilaustiedot

Tilausnumero	547250 C0616
GTIN	4045197973917
Tuoteluokka	52D

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren \varnothing 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **austeniittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

Varren \varnothing	6 mm
Muodon kuvaus	Lieriö/pyöreä
Pään \varnothing	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Kokonaispituus	50 mm
Hammastustiheysaste	karkea
Pään pituus	18 mm
Sarja	INOX-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		