



## Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: F1020



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547250 F1020
GTIN	4045197973979
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **austeniittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

### Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	karkea
Kokonaispituus	64 mm
Muodon kuvaus	Pyörökaari
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	9,6 mm
Pään pituus	19 mm
Sarja	INOX-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		