

**HOLEX****Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: L1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	547250 L1020
GTIN	4045197973993
Tuoteluokka	52D

**Kuvaus****Malli:**

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

**Käyttö:**

Optimoitu **austeniittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	10 mm
Hammastustiheysaste	karkea
Kokonaispituus	65 mm
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Varren Ø	6 mm
Muodon kuvaus	Pyörökartio
Pään pituus	20 mm
Sarja	INOX-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		