

**Ansell****Käsinepari HyFlex® 11-818, Käsineen koko: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094358 10
GTIN	10076490478534
Tuoteluokka	04P

**Kuvaus****Malli:**

HyFlex® 11-818. Innovatiivisen pinnoitteen ansiosta kolme kertaa pitempi käyttöaika kuin muilla vastaavilla käsineillä. Nailon-Spandex-perusmateriaali, **18-lankainen** neulostekniikka, tuloksena erittäin suuri kosketusherkkyys tarkkuutta vaativiin töihin. **Ei silikonia eikä lateksia.** Soveltuu erityisesti arkojen osien käsittelyyn, pienten ruuvien asennukseen, tuotantolinjojen varusteluun.

**Standardi:**

EN 388; EN ISO 21420

**Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

Pinnoitemateriaali	nitriili/PU
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää	ei
Istuvuus	Erittäin hyvä
silikoniton	ei

Märkäpito	Hyvä
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Käsineen koko	10
Kuumuussuoja	Ei tiedossa
Öljypito	Hyvä
Sarja	HyFlex®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
EN 388	3121A
Rungon materiaali	Nailon Spandex
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	200 mm
Väri	sininen
Paino	16,5 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitriilivahto
Viiltosuojausluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet

