



## Akkuräikkäruuvain, Tyyppi: M12FIR12-0



### Tilaustiedot

Tilausnumero	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Tuoteluokka	03L

### Kuvaus

#### Malli:

**MILWAUKEE – akkukäyttöinen kulmaporaruuvain ja räikkäruuvain**

- **REDLINK™-elektroniikka, jossa portaaton kierrosluvun ohjaus, pyörimissuunnan vaihto ja ylikuormasuoja.**
- **Työskentelyalueen LED-valaistus.**
- **Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.**

Kompakti rakenne takaa nopean käytettävyyden kaikissa sovelluksissa, esimerkiksi työskenneltäessä moottorien tai voimansiirron parissa.

Hiiletön POWERSTATE™-moottori, jossa on vahvistettu vaihteisto ja runko pitkää käyttöikää varten.

REDLINK PLUS™ -elektroniikka älykkääseen tehonhallintaan.

#### Etu:

REDLINK PLUS™ -elektroniikka.

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkua ja ilman laturia.**

Sisältää adapterin 1/2 tuumaa -> 3/8 tuumaa.

#### Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroista 073814 ja 073839.

## Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 175 min <sup>-1</sup>
Tyypillinen käyttö	Strong
Paino	1,5 kg
enimmäisvääntömomentti kova	81 Nm
Työkalupidin	Nelikulma 1/2 tuumaa
Valmistajamerkintä	M12FIR12-0
sopiva akku – toimittaja/akkutyypin/jännite	Milwaukee tyyppi B 12 V
Rakenne	Räikkäruuvain
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s <sup>2</sup>
akun jännite	12 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkutyypin	Litium-ioni
soveltuu materiaalille	puu
Tuotetyypin	Ruuvain

## Tarvikkeet

Akku-aloitussarja Tyyppi M12NRG4	073839 M12NRG4
Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C
Li-ioni-järjestelmä M4B2/M12B2 Akkutyypin MB12	073814 MB12