



Kaksivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	880100 5
GTIN	4021176009846
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 105 - 750 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 340 - 1000 mm

Kiinnityssyv. max: 700 mm

Teho: 15 t

Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	105 - 750 mm
Teho	15 t

Kiristysleveys sisäpuolella	340 - 1000 mm
Kiinnityssyv. max	700 mm
Koukkujen lukumäärä	2
Ulkokuusikanta	41 mm
Suurin kiristysmomentti	650 Nm
Paino	47 kg
Tuotetyyppi	Kaksivartinen ulosvetäjä