



Kolmivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	880130 4
GTIN	4021176005886
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 170 - 375 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 200 - 500 mm

Kiinnityssyv. max: 200 mm

Teho: 15 t

Tekninen kuvaus

Kiristysleveys ulkopuolella	170 - 375 mm
Kiinnityssyv. max	200 mm

Teho	15 t
Kiristysleveys sisäpuolella	200 - 500 mm
Koukkujen lukumäärä	3
Ulkokuusikanta	36 mm
Suurin kiristysmomentti	500 Nm
Paino	17,99 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä

Tarvikkeet

Varulosvetovarsipari tyyppi 3/200 mm	880200 3/200
Pidennetyt ulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 4/500 mm	880320 4/500
Varulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 3/200 mm	880220 3/200
Varapuristusruuvi Tyyppi 4	880150 4
Hydraulinen ruuvi Tyyppi 1	880170 1