



Digitaalinen syvyystyöntömitta IP 67, tiedostoliitäntä, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 418746 200 |
| GTIN | 2050001949691 |
| Tuoteluokka | 46P |

Kuvaus

Malli:

Erittäin suurikokoinen, voimakaskontrastinen LCD-näyttö. Merkkikorkeus 8 mm. Preset (mittausasetus). Työntömitta on suojattu vedeltä, jäähdytysaineilta, öljyltä ja pölyltä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498948, koko USB2. Mittaussilta.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| LCD-näytön merkkikorkeus | 8 mm |
| Kalibrointi | A1 |
| virheraja | 0,02 mm |
| Läpimitan mittauskisko | 12×4 mm |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä |
| Liitäntä | USB-liitäntä |
| Lukema | 0,0005 tuuma |

| | |
|---|---------------------------|
| Mittausalue | 0 - 200 mm |
| Siltapituus | 100 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Lukema | 0,01 mm |
| IP-suojaluokka | IP 67 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Lukema valittavissa mittaustekniikka | mm/tuumaa digitaalinen |
| Raaka-aine | Jaloteräs, INOX |
| kaikki osat | Karkaistu |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Syvyystyöntömitta |

Palvelut

| | |
|--|------------|
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm | 021000 200 |
| DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm | 021010 200 |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
| Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2 | 498948 USB2 |