



Kolmivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	880130 1
GTIN	4021176013393
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 27 - 90 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 70 - 140 mm

Kiinnityssyv. max: 100 mm

Teho: 6 t

Tekninen kuvaus

Kiristysleveys sisäpuolella	70 - 140 mm
Kiinnityssyv. max	100 mm

Kiristysleveys ulkopuolella	27 - 90 mm
Teho	6 t
Ulkokuusikanta	17 mm
Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Koukkujen lukumäärä	3
Paino	1,53 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä

Tarvikkeet

Pidennetyt ulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 1/200 mm	880320 1/200
Varapuristusruuvi Tyyppi 1	880150 1
Varaulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 1/100 mm	880220 1/100
Varaulosvetovarsipari tyyppi 1/100 mm	880200 1/100