



Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: GSR1821



Tilaustiedot

Tilausnumero	070243 GSR1821
GTIN	3165140979412
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

- **Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

Erinomainen ergonomia ja miellyttävä käsittely **pienen koon ansiosta. Moottorijarru** täsmälliseen työskentelyyn.

Etu:

Electronic Motor Protection.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 – 073867.

Tekninen kuvaus

Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1800 min ⁻¹
--------------------------	----------------------------

kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	35 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
enimmäisvääntömomentti pehmeä	21 Nm
Valmistajamerkintä	GSR 18V-21
enimmäisvääntömomentti kova	55 Nm
Tyypillinen käyttö	Medium
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Akkukapasiteetti	2 Ah
Moottorin rakenne	4-napainen DC-moottori
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Paino	1,7 kg
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 480 min ⁻¹
akun jännite	18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litiumioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	teräs
soveltuu materiaalille	puu
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18 V, 4-napainen DC-moottori
USP2	Pikakiinnitysisäosan kiinnitysalue 1,5–13, 2 akkua, L-Boxx

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV
Starter-Set Wireless Charging Tyyppi GAL1830W	073862 GAL1830W

Li-ioniakku Akkutyyppe, akkujännite B18 V

073851 B18