



Akkukäyttöinen ruuvinväännin FlexiClick-järjestelmä, tyyppi: GSR1860FC



Tilaustiedot

Tilausnumero	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

Akkupora/ruuvinvääntimet

- **Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.**
- **Vakiona Electronic Motor Protection (EMP) ja Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.**
- **Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.**
- **Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.**
- **Softgrip.**

Voidaan varustaa Connectivity-moduulilla. Maksimaalista joustavuutta ja tarkkaa työskentelyä myös vaikeapääsyisissä paikoissa vaihdettavan **epäkeskisen tai taivutetun lisäosan ansiosta**. Vasaraporaus betoniin 1 joulen iskuenergialla **SDS-Plus-vasaralisäosan ansiosta**. **Pään pituus Bit-pidin mukaan lukien vain 147 mm.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x 5,0 Ah litiumioniakku, laturi, kuljetuslaukku ja lisäkahva. FlexiClick-järjestelmässä monta säädettävää lisäosaa: poraistukka, kulmakappale, epäkesko-osa, SDS-Plus-vasara.

Huomautus:

Sopivat varaosa-akut, käynnistyssarjat ja laturit alkaen nroista 073851 ja 073866.

Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Valmistajamerkintä: GSR 18V-60FC sarja

Moottorin rakenne: Hiiletön moottori
 Akkukapasiteetti: 5 A·h
 akun jännite: 18 V
 enimmäisvääntömomentti pehmeä: 31 N·m
 enimmäisvääntömomentti kova: 60 N·m

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Kierroslukualue 1 vaihde	0 - 600 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 1900 min ⁻¹
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	38 mm
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
enimmäisvääntömomentti pehmeä	31 N·m
Paino	1,7 kg
enimmäisvääntömomentti kova	60 N·m
Valmistajamerkintä	GSR 18V-60FC sarja
Akkukapasiteetti	5 A·h
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Tyypillinen käyttö	Strong

Tarvikkeet

Akun latauslaite tyyppi 1880CV	073866 1880CV
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073854 B18
Starter-Set Wireless Charging tyyppi GAL1830W	073862 GAL1830W