



Ruuvinväänninsarja mikroelektroniikkaan kangaslaukussa ESD, Osien määrä: 21



Tilastiedot

Tilausnumero	669930 21
GTIN	4013288194855
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu monikomponenttikahva, **kierrettävä suojuus, nopeasti pyörivä alue** tehokkaaseen ruuvaamiseen ja **voima-alue. Pikavaihtoistukka** 4 mm:n Halfmoon-Bit-terien (nrot 669932 – 669936) tai 4 mm:n HIOS-Bit-terien kiinnitykseen. Terät laadukasta työkaluterästä. Työkalukahva johtavaa muovia, **ESD-yhteensopiva**.

Käyttö:

Tarkoitettu käytettäväksi työskennellessä sähköisten komponenttien kanssa kohteissa, joissa on staattisia varauksia. Soveltuu erityisesti japanilaisille ruuviprofiileille.

Sisältö:

Ruuvitalanpidin: 1 kpl

Urakantaterät nro 66 9932: à 1 kpl kokoa 1,5; 2,5

Terät Phillips-ruuveille nro 669933: à 1 kpl kokoa 000; 00; 0
kuusiokoloterät nro 669934

Hylsyavaimen terä: 1 kpl koko 2,5

Terät Torx®-ruuveille nro 669935: à 1 kpl kokoa TX1; TX2; TX3; TX4; TX5

Terät Torx Plus® nro 669936: à 1 kpl kokoa 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Terät Torx Plus® IPR -työkaluille reiällä: 1 kpl koko 1IPR

Microstix-terät: à 1 kpl kokoa m; 00; F; 0

Tekninen kuvaus

Ruuvinvääntimien lkm.	20
Osien määrä	21
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmaiset vaihtoholkit
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Irrotusprofiili	Kuulapää
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin Microstix®-ruuveille
Valmistajamerkintä	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Käännettävä suojus	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuvitaltta

Tarvikkeet

Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm Ristikantakoko 0	669933 0
Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® -profiili 4IP	669936 4IP
Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® -profiili 2IP	669936 2IP
Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm Ristikantakoko 1	669933 1
Ruuvinvääntimen pidin pikavaihtoistukalla, 4 mm:n Halfmoon-/HIOS-terille,ESD	669931
Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® -profiili 1IP	669936 1IP
Kuusiokoloterä Halfmoon, 4 mm Kuusikulma 1,5 mm	669934 1,5
Kuusiokoloterä Halfmoon, 4 mm Kuusikulma 2 mm	669934 2
Terä Phillips Halfmoon -ruuveille, 4 mm Ristikantakoko 00	669933 00

Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx Plus® - profiili 3IP	669936 3IP
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX3	669935 TX3
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX2	669935 TX2
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX5	669935 TX5
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX1	669935 TX1
Terä Torx®-ruuveille Halfmoon, 4 mm Torx®-profiili TX4	669935 TX4
Urakantaterä Halfmoon, 4 mm Terän leveys b 1,5 mm	669932 1,5