

**Garant****Jyrsintappi, hieno Hammastus P – muovi, KM, Tyyppi: AS0828****Tilaustiedot**

Tilausnumero	547330 AS0828
GTIN	4045197973184
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Terän muoto soveltuu erinomaisesti koville CFK/GFK-materiaaleille, joissa kuitua > 40 %. Erityinen hammastus **säästää lastuamiseen tarvittavaa voimaa** ja **estää kuidun rispaantumisen**. Muoto lieriö (ZYA)

**Käyttö:**

Särmäys, muotojyrsintä ja purseenpoisto (varsinkin kuituvahvisteisissa) muoveissa

**Tekninen kuvaus**

Otsapinnan meistaus	kaksiteräotsahammastus
Pään Ø	8 mm
Varren Ø	8 mm
Hammastus, lyhytnimitys	P
Kokonaispituus	73 mm
Hammastustyyppi	muovi

Hammastustiheysaste	hieno
Pään pituus	28 mm
Sarja	P-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		