

**Garant****Jyrsintappi, hieno Hammastus P – muovi, KM, Tyyppi: AS0625****Tilaustiedot**

Tilausnumero	547330 AS0625
GTIN	4045197973177
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Terän muoto soveltuu erinomaisesti koville CFK/GFK-materiaaleille, joissa kuitua > 40 %. Erityinen hammastus **säästää lastuamiseen tarvittavaa voimaa** ja **estää kuidun rispaantumisen**. Muoto lieriö (ZYA)

**Käyttö:**

Särmäys, muotojyrsintä ja purseenpoisto (varsinkin kuituvahvisteisissa) muoveissa

**Tekninen kuvaus**

Hammastustiheysaste	hieno
Hammastustyyppi	muovi
Otsapinnan meistäus	kaksiteräotsahammastus
Hammastus, lyhytnimitys	P
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus	64 mm

Pään Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm
Sarja	P-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		