

AEG

Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: BS18C2X



Tilaustiedot

Tilausnumero	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

AEG – akkukäyttöinen ruuvinväännin

- Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
- FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.
- 23-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras.
- Pikakiinnitysporaistukka 13 mm.
- 4-napainen moottori takaa erinomaisen tehon, kompakti rakenne.

Kuvaus mainosteksti:

- Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
- FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.
- 23-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras.
- Pikakiinnitysporaistukka 13 mm.

Etu:

23-portainen vääntömomentin säätö.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × 2,0 Ah akkua, laturi, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073820, 073846 ja 073848.

Sopivia latureita ja aloitussarjoja on saatavilla numeroilla 073841 ja 073844.

Tekninen kuvaus

Akkukapasiteetti	2 Ah
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	45 mm
Paino	1,7 kg
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
akun jännite	18 V
Pakkaus	Kuljetuslaukku
Tyypillinen käyttö	Strong
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Valmistajamerkintä	BS 18 C2X
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1800 min ⁻¹
enimmäisvääntömomentti kova	50 Nm
Moottorin rakenne	4-napainen moottori
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	AEG tyyppi B 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
soveltuu materiaalille	puu
soveltuu materiaalille	teräs
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	FIXTEC-pikakiinnitysstukka, softgrip-pinnat

Tarvikkeet

Kulmaporauslaite Tyyppi OSD2	073920 OSD2
Akun latauslaite Tyyppi BL1418	073841 BL1418
Kulmaporauslaite Tyyppi WB1	073920 WB1