



Kolmivartinen ulosvetäjä, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	880130 10
GTIN	4021176013621
Tuoteluokka	83U

Kuvaus

Malli:

Käännettävät ulosvetovarret (**ulkopuolisiin ja sisäpuolisiin ulosvetoihin**). Poikkituella olevat ulosvetovarret ovat siirrettävissä työkappaleiden erilaisia halkaisijoita varten. Poikkituki ja ulosvetovarret laadukasta työkaluterästä; vahvassa karassa kärjet kahdella puolella (pallo ja kärki).

Käyttö:

Yleistyökalu laakereiden, kiekkojen, hammaspyörien jne. ulosvetämiseen. Mallissa 880100, koko 5, kiinnityssyvyyttä voi lisätä normaalista 400 mm:stä 700 mm:iin varsia siirtämällä.

Kiristysleveys ulkopuolella: 27 - 130 mm

Kiristysleveys sisäpuolella: 70 - 180 mm

Kiinnityssyv. max: 100 mm

Teho: 6 t

Tekninen kuvaus

Teho	6 t
Kiristysleveys sisäpuolella	70 - 180 mm

Kiristysleveys ulkopuolella	27 - 130 mm
Kiinnityssyv. max	100 mm
Koukkujen lukumäärä	3
Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Ulkokuusikanta	17 mm
Paino	1,59 kg
Tuotetyyppi	Kolmivartinen ulosvetäjä

Tarvikkeet

Varulosvetovarsipari tyyppi 1/100 mm	880200 1/100
Pidennetyt ulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 1/200 mm	880320 1/200
Varulosvetovarret (3 kpl) tyyppi 1/100 mm	880220 1/100
Varapuristusruuvi Tyyppi 1	880150 1